

カートン用 レーザー捺印・検査装置

MCV-2100型

変動情報を**手軽に美しく**

..... レーザー捺印なので高品質印字

できるだけ**コストをかけずに**

..... インクや消耗部品が不要

どんなカートンにも**簡単に**

..... 全自動兼用であり操作が簡単




- 能力 20～40カートン/min
- 適応カートン 長さ:60mm～500mm/幅:160mm～650mm
- その他 セキュリティー管理用パスワード装備RSSコード[®] 検査機能、照合機能付き

カートナー等に直結可能な、インライン捺印・検査装置もございます。

MCV-2100型


セキュリティー機能付 パネルコンピュータを搭載



RSSコード検証機 又は、照合機

2089.12
34567W

文字検査機と入力画面



文字の印字とRSSバーコードを同時に印字


2089.12
34567W

異種混入防止用バーコードリーダーと照合機 ITF又はJAN13



集塵機

不良排出BOX(ストッパー)



長さ 60~500mm
巾 160~650mm

■検査結果プリント

捺印実績						
作業開始時刻	作業終了時刻	供給枚数	カメラOK	カメラNG	良品枚数	系外排出
2006/12/22 10:42	2006/12/22 10:43	20	19	1	19	1
2006/12/22 10:26	2006/12/22 10:28	24	23	1	23	1

■パネルコンピュータ

捺印	品種番号 01	搬送装置
カード投入		運転中
供給枚数	0計 10	2010.12
画像検査		12AB34
カメラOK	0計 9	
カメラNG	0計 1	
搬送		
良品枚数	0計 9	
系外排出枚数	0計 1	
498762600660		
エスエル-注射液1500シリンジ		
1500I. U./2mL		終了

特徴

- データの保存はメモリスティックを使用
- 品種ごとのデータ表示が可能です
- 作業記録の印刷が可能です。

お問い合わせ

DJK 第一実業株式会社

システムエンジニアリング部
〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19
TEL:03-5214-8713 FAX:03-5214-8505
E-mail: shiro.hatano@dj.ko.jp

URL <http://www.djk.co.jp>

PFユニシステム部
〒530-0047 大阪市北区西天満5-14-10
TEL:06-6366-2877 FAX:06-6367-9470
E-mail: tadayuki.matsukawa@dj.ko.jp